

Elektromagnetická cievka VACC-S18-35-K4-2U-NE4ME

Číslo dielu: 8118255

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	110 V AC: 50/60 Hz, výkon 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (CN) Zóna 21 (CN)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	GYJ23.1169X
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex eb mb IIC T5/T6 Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db
Ex-teplota okolia	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS