

Elektromagnetická cievka VACC-S18-120-K4-7-NE4ME

Číslo dielu: 8118258

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	48 V DC: 12,0 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (CN) Zóna 21 (CN)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	GYJ23.1169X
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex-teplota okolia	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS