

Elektromagnetická cievka VACC-S18-120-K4-2U-KS4ME

Číslo dielu: 8118320

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	110 V AC: 50/60 Hz, výkon 12,0 VA 110 V DC: 12,0 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (KR) Zóna 21 (KR)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex e mb IIC T4
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex-teplota okolia	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS