

Elektromagnetická cievka VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

Číslo dielu: 8118333

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	60 V AC: 40/65 Hz, výkon 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (CN) Zóna 21 (CN)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	GYJ23.1170X
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex eb mb IIC T6... T4 Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db
Ex-teplota okolia	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Hmotnosť výrobku	330 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS