


Riadiaci systém CMCB-D1-CC-S0

Číslo dielu: 8118456

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny na použitie	Produkt je určený výlučne na priemyselné účely. V obytných priestoroch treba podniknúť opatrenia na odrušenie.
Konštrukcia	Rozvodná skriňa
Výkonnostná úroveň (PL)	Kategória B, výkonnostná úroveň d
Rozmery Š x D x V	220 mm x 350 mm x 440 mm
Istenie (skrat)	interné elektronické istenie
Max. spotreba prúdu	1.1 A
Spotreba prúdu sekundárneho elektrického obvodu	5 A
Max. napájanie prúdom	6 A
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Typy siete	TT TN IT
Frekvencia siete	50 Hz...60 Hz
Stupeň znečistenia	2
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	max. 50 % pri 40 °C
Ochrana pred priamym a nepriamym kontaktom	PELV Uzemnenie všetkých voľne ležiacich, vodivých častí
Druh krytia	IP54
Podmienky prostredia	Interiér
Teplota okolia	5 °C...40 °C
Menovitá aplikačná výška	1000 m NN
Hmotnosť výrobku	15 kg
Elektrický prípoj	Pružinová svorka Push-in
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS