

Uchytávacie place DHAS-GG-B18-16-A1

Číslo dielu: 8119108

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	pre mikrotitrové platne
Odolnosť proti vibráciám	Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnosť proti nárazom	Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	24.4 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom M3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čeľuste	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál kolíka valca	Pružinová oceľ