

Spojka
EAMD-42-48-16-16X25
Číslo dielu: 8121126

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	16 s
Upínací priemer 2	16 s
Veľkosť	42
Menovitá dĺžka	48 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	45 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	217 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS