


# Pripojovací blok - Sada VABS-C12-6-S

Číslo dílu: 8122790

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Konstrukčná šírka                       | 13 s                                           |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                      |
| Konstrukcia                             | Smer pripojenia zboku                          |
| Max. počet ventilových pozícií          | Možnosť realizácie podľa požiadaviek zákazníka |
| Prevádzkový tlak                        | -0.1 MPa...0.7 MPa<br>-1 bar...7 bar           |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:1]  |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | maximálna veľkosť častíc 5 µm                  |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III                             |
| Teplota okolia                          | 5 °C...50 °C                                   |
| Hmotnosť výrobku                        | 3 g                                            |
| Spôsob upevnenia                        | s priechodným otvorom                          |
| Pneumatický prípoj 2                    | pre hadicu s vnútorným priemerom 4 mm          |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                 |
| Materiál pripojovacej lišty             | PBT                                            |