


Spojovacie vedenie NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Číslo dielu: 8122832

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Maximálny počet ventilových cievok	1
Označenie potrubia	bez držiaka štítku
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	2 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia Spínací výstup
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Kábel so zásuvkou
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec HP
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Funkcia Push-Pull s aretáciou proti neúmyselnému potiahnutiu
Elektrický prípoj 2, funkcia	Elektrické napájanie Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	2 x samostatná žila
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	2
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...24 V
Tienenie	nie
Poznámka k prevádzke	Prevádzkovať len s externým znížením výkonu
Dĺžka kábla	0.3 m
Vlastnosť vedenia	pre statické aplikácie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	11 s
Priemer kábla	0.96 s
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	PEEK
Farba telesa	sivá
Materiál izolačného púzdra	PVC