


Ventil VOFC-L-M52-M-FN14-FN

Číslo dielu: 8122930

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Druh krytia	IP65
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS