


# Ventil VOFC-L-M52-M-N14-FN

Číslo dielu: 8122931

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Prevádzkový tlak                   | 0.25 MPa...0.8 MPa<br>2.5 bar...8 bar<br>36.25 psi...116 psi       |
| Druh krytia                        | IP65                                                               |
| Ochrana proti výbuchu              | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                            |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364 zóna III                                                 |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                     |