

Držiak
CAFM-D4-W
Číslo dielu: 8127358

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	216 mm
Výška	97 mm
Dĺžka	345 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	749 g
Spôsob upevnenia	naskrutkované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevňovacieho uholníka	Oceľ, s práškovou povrchovou úpravou