

Držiak
VMPA2-FTI
Číslo dielu: 8129128

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...40 °C
Teplota média	-5 °C...60 °C
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.12 g
Spôsob upevnenia	upnutý
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál držiaka	POM