

**Jednotka úpravy vzduchu**  
**MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-A8-WPE-B**  
Číslo dielu: 8130948

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak                                          | Hodnota                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                        | 4                                                                              |
| Konštrukčný rad                                                | MS                                                                             |
| Montážna poloha                                                | zvisle +/- 5°                                                                  |
| Indikácia tlaku                                                | G1/8 pripravený                                                                |
| Prevádzkový tlak                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                        |
| Normálny prietok odvetrávania 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 l/min                                                                     |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)     | 1700 l/min                                                                     |
| Prevádzkové médium                                             | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                        | Kompatibilita s esterovým olejom nie je daná                                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                             | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                      |
| Zhoda s LABS                                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Skladovacia teplota                                            | -5 °C...50 °C                                                                  |
| Teplota média                                                  | 5 °C...50 °C                                                                   |
| Teplota okolia                                                 | 5 °C...50 °C                                                                   |
| Hmotnosť výrobku                                               | 470 g                                                                          |
| Spôsob upevnenia                                               | Montáž do vedenia<br>s upevňovacím uholníkom<br>s príslušenstvom<br>voliteľne: |
| Pokyny k materiálu                                             | V zhode s RoHS                                                                 |