

Tlmič nárazov
DYEF-G8-M6-Y1-F1A
Číslo dielu: 8131072

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M6
Zdvih	1.5 s
Tlmenie	obojsstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky bez kovového pevného dorazu
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Varianty	Kovy s hlavnou zložkou medi, zinku alebo niklu sa nesmú používať. Výnimky platia pre nikel v oceliach, pre chemicky poniklované plochy, plošné spoje, káble, elektrické konektory a cievky.
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	1.5 s
Max. ťahovací moment	1 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.08 J
Hmotnosť výrobku	11.7 g
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ