

Riadiaca doska DADG-FM-VDE1G14

Číslo dielu: 8131548

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Max. uťahovací moment	23 Nm
Hmotnosť výrobku	274.5 g
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie závitom na uzatváracom kryte
Pneumatický prípoj	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál telesa	Eloxovaný hliník
Materiál skrutiek	Mosadz, poniklovaná