


Konštrukčná zostava adaptérovej dosky EHAM-MA-E19-25-C14

Číslo dielu: 8140775

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20 25 26 32
Montážna poloha	zvislo
Konštrukcia	Montážna sada
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	72.3 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom a skrutkou
Základ kódu rozhrania	E8-35
Štruktúra kódu rozhrania	E8-35
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptačnej dosky	Hliník, eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál strediacich prvkov	vysokolegovaná oceľ