

Tlmič hluku UO-M5

Číslo dielu: 8141085

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Tlmič hluku, otvorený
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.5 g
Pneumatický prípoj	M5
Materiál tlmiacej vložky	PE
Materiál naskrutkovacieho čapu	PE
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS