


Prevodovka EMGA-80-A-G12-80P

Číslo dielu: 8141745

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	80 s
Veľkosť príruby motora	80 s
Vôľa v pootočení	0.25 stupeň
Typ prevodovky	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	12:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	120 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	1.379 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	192 Nm
Max. účinnosť	94 s
Tuhosť pootočenia	5 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	5000 g
Rozhranie prevodovky, výstup	80G
Rozhranie prevodovka - pohon	80P
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS