


Prevodovka EMGA-120-P-G20-SAS-100

Číslo dielu: 8141755

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby prevodovky	120 s
Veľkosť príruby motora	100 s
Vôľa v pootočení	0.15 stupeň
Typ prevodovky	Planétová prevodovka
Prevodový pomer	20:1
Max. otáčky pohonu	6500 1/min
Prevádzková teplota prevodovky	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP54
Trvalý výstupný krútiaci moment	260 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti prevodovky	1.573 kg.cm ²
Max. výstupný krútiaci moment	416 Nm
Max. účinnosť	96 s
Tuhosť pootočenia	22 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	8000 g
Rozhranie prevodovky, výstup	120G
Rozhranie prevodovka - pohon	100A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS