

Dvojitá vsuvka NPFC-DS-G38-G12-M

Číslo dielu: 8142589

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Poniklovaná mosadz
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitý ťahovací moment pneumatického prípoja 1	47.9 Nm
Menovitý ťahovací moment pneumatického prípoja 2	38.5 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	36.36 g
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PVC