

# Redukčná vsuvka NPFC-RS-G1-G34-MF

Číslo dielu: 8142602

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál závitovej spojky                        | Poniklovaná mosadz                            |
| Veľkosť balenia                                  | 10                                            |
| Prevádzkový tlak                                 | -0.95 bar...10 bar                            |
| Prevádzkové médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii     |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                |
| Teplota okolia                                   | -10 °C...60 °C                                |
| Menovitý ťahovací moment pneumatického prípoja 1 | 62.5 Nm                                       |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment  | ± 20 %                                        |
| Hmotnosť výrobku                                 | 97.09 g                                       |
| Pneumatický prípoj 1                             | G1                                            |
| Pneumatický prípoj 2                             | G3/4                                          |
| Pokyny k materiálu                               | V zhode s RoHS                                |
| Materiál tesnení                                 | PVC                                           |