


Pripevnenie uchopovacích čelustí EHAA-G1-B18-16-GGA1

Číslo dielu: 8146633

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	horizontálne upevnenie uchopovača
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Teplota okolia	0 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	100 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutiek	vysokolegovaná oceľ nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál uholníka	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál strediacich prvkov	vysokolegovaná oceľ