

Napájacia jednotka CACN-3A-1-10-G2

Číslo dielu: 8149581

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	42 mm
Výška	130 mm
Dĺžka	160 mm
Montážna poloha	voľná konvekcia
Primárne napájanie	1-fázový
Vstupný prúd	1,3 - 3,1 A
Menovité výstupné napätie DC	24 V
Menovitý výstupný prúd	10 A
Rozsah vstupného napätia AC	100 V...240 V
Preklenutie výpadku napájania	20 ms
Frekvencia siete	45 Hz...65 Hz
Povolenie	c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV smernica EÚ k nízkemu napätiu
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-40 °C...85 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	1168 g
Spôsob upevnenia	s DIN lištou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS