

Uzatváracia skrutka NETC-P-M20-PBK-T14

Číslo dielu: 8151591

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-40 °C...100 °C
Druh krytia	IP66 IP68
Pokyny k druhu krytia	IP68 pri tlaku 5 barov počas 30 minút
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Veľkosť	M20x1,5
Farba	čierna
Materiál konektora kábla	PA
Materiál tesnení	EPDM
Hmotnosť výrobku	2 g
Veľkosť balenia	1
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS