


Elektrické napojenie VABA-S6-1-PT

Číslo dielu: 8152353

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	Samostatne pre systémové napájanie (PS) a výkonové napájanie (PL)
Max. počet ventilových pozícií	16
Maximálny počet ventilových cievok	32
Prenosová rýchlosť	38,4 kbit/s
Vlastná spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí, elektronika/snímače	obvykle 30 mA
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí záťaže	obvykle 30 mA
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Zvyškové vlnenie	4 Vss
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	690 g
IO-Link®, pripojovacia technika	Zariadenie 5-pin
IO-Link®, verzia protokolu	Zariadenie V 1.1
IO-Link®, komunikačný režim	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link®, trieda portu	Zariadenie B
IO-Link®, počet portov	Zariadenie B1
IO-Link®, rozsah procesných údajov OUT	Zariadenie 1-4 Byte
IO-Link®, minimálny čas cyklu	Zariadenie 3,2 ms
Max. dĺžka vedenia	20 m
Druhy komunikácie	IO-Link®
Menovitý prierez vodiča	1 mm ²
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníkový tlakový odliatok