

Tesniaci krúžok OL-M7

Číslo dielu: 8153155

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	ISO 16030
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...100 °C
Ručné utiahnutie pri RT	áno
Menovitý ťahovací moment	3 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	0.1 g
Pneumatický prípoj	M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dorazov	Hliník
Materiál tesnení	HNBR