

# Plastová hadica PUN-H-F-12X2-TBL

Číslo dielu: 8153411

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer                             | 12 s                                                                                            |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 62 s                                                                                            |
| Vnútorňý priemer                             | 8 s                                                                                             |
| Min. polomer ohybu                           | 33 s                                                                                            |
| Pokyny na použitie                           | Hadica bez potlače<br>TPE-U na báze éteru                                                       |
| Vlastnosti hadice                            | vhodné do energetických refazcov                                                                |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                               |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                               |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku               | Voda: prevádzkový tlak závisí od teploty, pozri diagram, max. 0,3 MPa pri 0 - 60 °C             |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)                       |
| Skúška materiálu na požiaru odolnosť         | UL94 HB                                                                                         |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Trieda čistoty priestoru                     | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                  | pozri vyhlásenie o zhode                                                                        |
| Teplota okolia                               | -35 °C...60 °C                                                                                  |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.0723 kg/m                                                                                     |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 12 mm                                                 |
| Farba                                        | priehľadná modrá                                                                                |
| Shore tvrdosť                                | D 52 +/-3                                                                                       |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                                                  |
| Materiál hadice                              | TPE-U(PU)                                                                                       |