

Obslužné zariadenie CDPX-X-B-W-4

Číslo dielu: 8155213

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	147 s
Hĺbka montáže	29 s
Výška	107 s
Dĺžka	34 s
Max. hrúbka predného panelu	5 s
Hodiny reálneho času	Áno
Odchýlka od reálneho času	< 100 ppm at 25 °C
Počet farieb	64 k
Indikácia	s podsvietením pozadia
Typ indikácie	TFT, farebný
Zobrazovacia vlastnosť	Dotyková obrazovka
Veľkosť displeja	4,3"
Záložná batéria	Superkondenzátor
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...32 V
Rozlíšenie displeja	480x272 pixelov
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	0,25 A
Povolenie	c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP20 IP66
Pokyny k druhu krytia	IP20 zo zadnej strany IP66 z prednej strany
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Pokyny k teplote okolia	pri vertikálnej montáži
Hmotnosť výrobku	400 g

Charakteristický znak	Hodnota
Prídavné funkcie	Komunikačná funkcia RS232
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Rozhranie ethernetu, typ prípoja	Zásuvka
Ethernetové rozhranie, pripojovacia technika	RJ45
Ethernetové rozhranie, počet pinov/žíl	8
Rozhranie ethernetu, prenosová rýchlosť	10/100 Mbit/s
Ethernetové rozhranie, funkcia	Programovanie
Rozhranie USB, funkcia	Prenos súborov
Rozhranie USB, typ prípoja	Zásuvka
Rozhranie USB, pripojovacia technika	USB 2.0 typu A
Programovací softvér	Designer Studio
Údaje CPU	256 MB RAM