

Adaptér VESA CAFM-D4-VE

Číslo dielu: 8155224

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-30 °C...80 °C
Teplota okolia	-20 °C...55 °C
Hmotnosť výrobku	445 g
Spôsob upevnenia	pevne priskrutkované
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál skrutiek	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ