

Napájacia jednotka CACN-H-1-PE-EX2

Číslo dielu: 8155227

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	28 mm x 80 mm x 120 mm
Montážna poloha	na lište H horizontálne/lubovoľne
Odolnosť proti skratu	áno
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Indikácie stavu	LED dióda (stav)
Rozsah prevádzkového napätia DC	18 V...32 V
Menovité výstupné napätie DC	54 V
Menovitý výstupný prúd	2 A
Spotreba prúdu	2,0 A pri 24 V DC
Elektrické napájanie, pripojovacia technika	Lišta zásuvky, 3-pin
Povolenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	Class I, Div. 2 (US)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL E239998
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Ochrana proti výbuchu	Trieda, Div. 2 (US)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-30 °C...80 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP20
Pokyny k druhu krytia	podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...55 °C
Hmotnosť výrobku	350 g
Rozhranie prevádzkovej zbernice, pripojovacia technika	Zásuvka
Spôsob upevnenia	s DIN lištou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS