

Elektromagnetická cievka VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Číslo dielu: 8156763

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	60 V AC: 40/65 Hz, výkon 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (KR) Zóna 21 (KR)
Orgán, ktorý vydáva certifikát	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex-teplota okolia	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Hmotnosť výrobku	330 g
Elektrický prípoj	Skrinka svorkovnice, závit pre prívod kábla M20x1,5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS