


# Paralélna montážna sada EAMM-U-145-D100-150A-188-S1

Číslo dielu: 8157284

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak             | Hodnota                 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Veľkosť                           | 145                     |
| Montážna poloha                   | ľubovoľná               |
| Prevodový pomer                   | 1:1                     |
| Max. počet otáčok                 | 4000 1/min              |
| Zhoda s LABS                      | VDMA24364 zóna III      |
| Skladovacia teplota               | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu         | 0 - 95 %                |
| Druh krytia                       | IP65                    |
| Teplota okolia                    | -10 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti    | 2255 kg.mm <sup>2</sup> |
| Moment pohonu pri chode naprázdno | 2 Nm                    |
| Prenesiteľný krútiaci moment      | 50 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku                  | 11500 g                 |
| Kód rozhrania akčného člena       | D100B                   |
| Kód rozhrania vstupu motora       | 140A<br>150A            |
| Pokyny k materiálu                | V zhode s RoHS          |