


Vodiaca jednotka EAGF-P2-KF-32-

Číslo dielu: 8158030

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Zdvih	1 s...200 s
Reverzná vôľa	0 µm
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Max. zrýchlenie	25 m/s ²
Max. rýchlosť	1 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. sila Fy	160 N
Max. sila Fy statická	355 N
Max. sila Fz	160 N
Max. sila Fz statická	355 N
Max. moment Mx	6 Nm
Max. statický moment Mx	13 Nm
Max. moment My	4 Nm
Max. statický moment My	9 Nm
Max. moment Mz	4 Nm
Max. statický moment Mz	9 Nm
Sila posuvu	1.6 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	170 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	613 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	7.9 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	7.9 g
Ťažisko pohybovanej hmotnosti pri zdvihu 0 mm	26 s
Prídavok ťažiska pohybovanej hmotnosti na zdvih 10 mm	4.3 s
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál vodiaceho prvku	Popúšťaná oceľ tvrdo chrómované
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný