

Držiak tlmiča nárazov DADP-ES-G8-25

Číslo dielu: 8159237

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Dorazová páka
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. dorazová sila	1100 N
Max. ťahovací moment	8.4 Nm
Prípustná odchýlka pre ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	503 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál páky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná