

**Tlmič nárazov**  
**DYEF-G8-S-M4-Y1**  
Číslo dielu: 8159470

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                            | M4                                                                         |
| Zdvih                              | 0.9 s                                                                      |
| Tlmenie                            | obojsstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky bez kovového pevného dorazu |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                                                  |
| Snímanie polohy                    | bez                                                                        |
| Max. rýchlosť nárazu               | 0.8 m/s                                                                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                 |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Teplota okolia                     | 0 °C...60 °C                                                               |
| Dĺžka tlmenia                      | 0.9 s                                                                      |
| Max. uťahovací moment              | 0.5 Nm                                                                     |
| Max. absorpcia energie na zdvih    | 0.015 J                                                                    |
| Hmotnosť výrobku                   | 3.5 g                                                                      |
| Spôsob upevnenia                   | so závitovou dutinkou                                                      |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                             |
| Materiál tesnení                   | NBR                                                                        |
| Materiál telesa                    | vysokolegovaná oceľ                                                        |