

Tlmič nárazov
DYEF-G8-M5-Y1F
Číslo dielu: 8160235

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M5
Zdvih	2.8 s
Tlmenie	obojsstranné elastické tlmiace krúžky/doštičky s pevným dorazom
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.8 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	2.8 s
Max. ťahovací moment	0.8 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.02 J
Hmotnosť výrobku	7.6 g
Spôsob upevnenia	so závitovou dutinkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ