

Jednorazový hrot pipety DHAP-20-TA1-P960S

Číslo dielu: 8160282

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Objem	20 µl
Veľkosť balenia	960
Konštrukcia	Upevnenie pipetovacích hrotov pre 20...1000 µl, jednosmerné pipetovacie hroty spoločnosti Festo
Typ balenia	Zásobník
Bioburden	ATP: < 2 · 10 ⁻¹² mg/µl BSE / TSE: bez DNA: < 32 pg human DNA DNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁷ Kunitzových jednotiek/µl Endotoxín: ≤ 0,001 EU/ml Rnase: ≤ 5 · 10 ⁻⁹ Kunitzových jednotiek/µl
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	5 °C...40 °C
Poznámka k teplote skladovania	krátkodobo pre prepravu v obaloch -25 ... 55 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 90 % nekondenzujúca
Podmienky prostredia	Atmosférický tlak 80 ... 106 kPa
Teplota okolia	5 °C...40 °C
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál špičky pipety	PP