


Tlmič nárazov DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

Číslo dielu: 8161528

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Zdvih	15 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	1 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	15 s
Max. dorazová sila	2000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	40 J
Max. absorpcia energie na hodinu	64000 J
Max. zostatková energia	0.16 J
Vratná sila	46 N
Min. sila zasúvania	160 N
Hmotnosť výrobku	220 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ