

Tlmič nárazov DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

Číslo dielu: 8161536

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Zdvih	25 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	1 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Triada odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	25 s
Max. dorazová sila	6000 N
Max. absorpcia energie na zdvih	270 J
Max. absorpcia energie na hodinu	180000 J
Max. zostatková energia	2 J
Vratná sila	150 N
Min. sila zasúvania	480 N
Hmotnosť výrobku	1050 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ