


Spojka EAMD-67-60-32-32X32-U
Číslo dielu: 8164977

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	32 mm
Upínací priemer 2	32 mm
Veľkosť	67
Menovitá dĺžka	60 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	402 000065
Prenesiteľný krútiaci moment	180 Nm
Hmotnosť výrobku	766 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS