


Vidlicová hlavica CRSG-M4

Číslo dielu: 8165295

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M4
Montážna poloha	ľubovoľná
Založené na norme	ISO 8140
Zodpovedá norme	DIN 71752
Závitový prípoj	Vnútorný závit M4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	8 g
Materiál vidlicovej hlavice	vysokolegovaná oceľ
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	vysokolegovaná oceľ
Materiál poistky	vysokolegovaná oceľ