

Plastová hadica PUN-H-SF-8X1,55-BL

Číslo dielu: 8167902

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	35 s
Vnútorný priemer	4.9 s
Min. polomer ohybu	15 s
Pokyny na použitie	TPE-U na báze éteru
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických reťazcov
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: prevádzkový tlak závisí od teploty, pozri diagram, max. 0,7 MPa pri 0 - 60 °C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] Voda (kvapalná, bez ľadu)
Skúška materiálu na požiaru odolnosť	UL94 HB
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda čistoty priestoru	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysuplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-35 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.04 kg/m
Pneumatický prípoj	pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 8 mm
Farba	modrá
Shore tvrdosť	D 54 +/-3
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	TPE-U(PU)