


Flexo spojka
DARP-M5-F
Číslo dielu: 8170112

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M5
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	24 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál zásuvky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál guľčikovej podložky	Cementačná oceľ
Materiál guľového čapu	Cementačná oceľ
Materiál matice	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ