

Jednotka úpravy vzduchu MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B

Číslo dielu: 8176531

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Indikácia tlaku	G1/8 pripravený
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Normálny prietok odvetrávania 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3600 l/min
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	4750 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Kompatibilita s esterovým olejom nie je daná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotností medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Skladovacia teplota	-5 °C...50 °C
Teplota média	-5 °C...50 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	1250 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom s príslušenstvom voliteľne:
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS