

Ochrana odľuku VABD-D3-L-GN12

Číslo dielu: 8177961

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP54
Teplota okolia	-50 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	14 g
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania s vonkajším závitom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál odvzdušňovacej skrutky	HP PA 12