

# Manometer

## PAGN-40-0.4M-R18-1.6-CPA

Číslo dielu: 8178623

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rozsah indikácie                        | 0 MPa...0.4 MPa                                    |
| Zodpovedá norme                         | EN 837-1                                           |
| Menovitá veľkosť manometra              | 40                                                 |
| Povolenie                               | CPA                                                |
| Konštrukcia                             | Manometer s Bourdonovou trubicou                   |
| Spôsob upevnenia                        | Montáž do vedenia                                  |
| Prevádzkové médium                      | Inertné plyny<br>neutrálne tekutiny                |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | bez acetylénu<br>bez kyslíka                       |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...0.4 MPa<br>0 bar...4 bar<br>0 psi...58 psi |
| Činiteľ striedavého zaťaženia           | 0.66                                               |
| Trieda presnosti merania                | 1,6                                                |
| Druh krytia                             | IP43                                               |
| Skladovacia teplota                     | -40 °C...70 °C                                     |
| Teplota média                           | -20 °C...60 °C                                     |
| Teplota okolia                          | -20 °C...60 °C                                     |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                     |
| Poloha prípojov                         | Zadná strana, v strede                             |
| Pneumatický prípoj                      | R1/8                                               |
| materiály v kontakte s médiom           | Mosadz                                             |
| Materiál naskrutkovacieho čapu          | Mosadz                                             |
| Materiál telesa                         | ABS                                                |
| Materiál priezoru                       | PS                                                 |
| Farba telesa                            | čierna                                             |
| Hmotnosť výrobku                        | 60 g                                               |
| Stupnica                                | Jednoduchá stupnica<br>MPa (vonk.)                 |