

Prírubový manometer PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA

Číslo dielu: 8178634

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 MPa...0.6 MPa
Zodpovedá norme	EN 837-3
Menovitá veľkosť manometra	63
Povolenie	CPA
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	1
Druh krytia	IP43
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	G1/4
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál priezoru	SAN
Materiál upevňovacieho krúžka	Oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	120 g
Stupnica	Jednoduchá stupnica MPa (vonk.)