


# Doska zreťazenia VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH-XL

Číslo dielu: 8188449

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                    | 1<br>2                                                                    |
| Odolnosť proti vibráciám                   | Test použitia pre transport so stupňom 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| Odolnosť proti nárazom                     | Test nárazov so stupňom intenzity 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27     |
| Poloha prípojov                            | bočne                                                                     |
| Konštrukcia ventilového terminálu          | Možnosť miešania veľkostí ventilov                                        |
| Maximálny počet ventilových cievok         | 32                                                                        |
| Kompatibilné s                             | Ventilový terminál VTUX-A-P                                               |
| Rozmery Š x D x V                          | 45,6 mm x 117,4 mm x 53,9 mm                                              |
| Pokyny k prevádzkovému napätiu             | Potrebné sú napájacie zdroje SELV/PELV<br>Pozor na pokles napätia         |
| Menovité prevádzkové napätie DC záťaže     | 24 V                                                                      |
| Stupeň znečistenia                         | 2                                                                         |
| Povolenie                                  | RCM Mark                                                                  |
| Značka KC                                  | KC-EMV                                                                    |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)      | podľa smernice EU-EMV<br>podľa smernice EÚ RoHS                           |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)    | podľa predpisov UK RoHS pre EMV<br>podľa predpisov UK RoHS                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Skladovacia teplota                        | -20 °C...70 °C                                                            |
| Relatívna vlhkosť vzduchu                  | 5 - 95 %                                                                  |
| Druh krytia                                | IP40                                                                      |
| Teplota okolia                             | -20 °C...50 °C                                                            |
| Max. ťahovací moment pri montáži na stenu  | 6 Nm                                                                      |
| Hmotnosť výrobku                           | 131.1 g                                                                   |
| Elektrické ovládanie                       | Multipól                                                                  |
| Max. dĺžka vedenia                         | 30 m                                                                      |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Sub-D                                                                     |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl       | 44                                                                        |

| Charakteristický znak                | Hodnota                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Káblový výstup                       | priamy                              |
| Spôsob upevnenia, pripojovacia doska | s priechodným otvorom               |
| Spôsob upevnenia                     | s prechodným otvorom pre skrutku M5 |
| Pneumatický prípoj 1                 | pre vložku 15 mm                    |
| Pneumatický prípoj 5                 | pre vložku 15 mm                    |
| Pokyny k materiálu                   | V zhode s RoHS                      |
| Materiál pripojovacej dosky          | PA-zosílený                         |
| Materiál veka                        | Zosílený PA                         |
| Materiál tesnení                     | NBR                                 |
| Materiál dutinky                     | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca  |
| Materiál svorky                      | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ   |
| Materiál matice                      | Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ   |