


Brzdový odpor CACR-LE2-6-W60-V

Číslo dielu: 8189339

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	voľná konvekcia zvislo
Impulzná energia brzdového odporu pri 380 V	2000 Ws
Impulzná energia brzdového odporu pri 780 V	2000 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	180 W
Menovitý výkon brzdového odporu	60 W
Menovitý výkon brzdového odporu pri 380 V	60 W
Menovitý výkon brzdového odporu pri 780 V	60 W
Hodnota odporu	6 Ω
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Max. povrchová teplota	250 °C
Poznámka k povrchovej teplote	Údaj pri menovitom výkone, pri 50 % menovitého výkonu: 165 °C
Druh krytia	IP54
Teplota okolia	-40 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS